


# Prenosnik EMGA-40-A-G3-40P

Broj artikla: 8085342

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zazor zakretanja	0,35 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	3:1
Maks. brzina obrtanja pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	4,5 Nm
Moment inercije prenosnika	0,049 kgcm <sup>2</sup>
Maks. izlazni obrtni moment	7 Nm
Maks. stepen delovanja	95 %
Krutost na zakretanje	0,8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	500 g
Prenosnik interface - gonjena strana	40G 40P
Materijal - napomena	RoHS komfornost