

Prenosnik EMGA-80-A-G5-80P

Broj artikla: 8085347

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina prirubnice prenosnika	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Zazor zakretanja	0,22 deg
Vrsta pogona	Right-angle gear unit
Prenosni odnos prenosnika	5:1
Maks. brzina obrtanja pogona	7.000 1/min
Pogonska temperatura prenosnika	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	67 Nm
Moment inercije prenosnika	1,017 kgcm ²
Maks. izlazni obrtni moment	107 Nm
Maks. stepen delovanja	95 %
Krutost na zakretanje	4,8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4.300 g
Prenosnik interface - gonjena strana	80G 80P
Materijal - napomena	RoHS komfornost