


Pressure regulator VRPA-CM-Q4-E

Broj artikla: 8086003

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nazivni protok	80 l/min
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način aktiviranja	ručno
Element podešavanja	Okretno dugme sa blokadom
Manometar	sa manometrom
Područje regulacije pritiska Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Područje regulacije pritiska	1 ... 8 bar
Područje regulacije pritiska psi	14,5 ... 116 psi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Cleanroom class	ISO class 4
Težina proizvoda	23 g
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material static seals	NBR