


Pressure regulator VRPA-CM-Q6-E

Broj artikla: 8086004

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Funkcija kontrolera | Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-6 |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom |
| Normalni nazivni protok | 90 l/min |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način aktiviranja | ručno |
| Element podešavanja | Okretno dugme sa blokadom |
| Manometar | sa manometrom |
| Područje regulacije pritiska Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Područje regulacije pritiska | 1 ... 8 bar |
| Područje regulacije pritiska psi | 14,5 ... 116 psi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Cleanroom class | ISO class 4 |
| Težina proizvoda | 23 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material static seals | NBR |