

Pressure regulator VRPA-LM-R18-Q6

Broj artikla: 8086010

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Funkcija kontrolera	Izlazni pritisak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem sa karakteristikom povratne struje
Pneumatski priključak 1	R1/8
Pneumatski priključak 2	QS-6
Vrsta pričvršćenja	navojno
Normalni nazivni protok	100 l/min
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način aktiviranja	ručno
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Element podešavanja	Okretno dugme sa blokadom
Zakretljivost	360°/nije dozvoljena trajno okretanje
Manometar	sa manometrom
Područje regulacije pritiska Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Područje regulacije pritiska	1 ... 8 bar
Područje regulacije pritiska psi	14,5 ... 116 psi
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Cleanroom class	ISO class 4
Težina proizvoda	29 g
Material of threaded plug	Mesing niklovan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of threaded seal	PTFE
Material static seals	NBR