


Modul rukovanja EHMZ-EGSC-32-BS-KF-V1-

Broj artikla: 8086583

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	50 ... 100 mm
Prečnik vretena	8 mm
Uspori vretena	8 mm/U
Položaj ugradnje	vertikalno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa vretenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. brzina	0,5 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,015 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	60 N
Konstanta posmaka	8 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komfornost