


Aksijalni komplet EAMM-A-V32-40R

Broj artikla: 8087090

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivna dužina	46 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	0,19 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	131 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	40R
Materijal - napomena	RoHS komformnost