


# Natpis ASLR-L-X4-612-P240

Broj dela: 8087174

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                 | Vrednost  |
|--------------------------------|---|
| Veličina konstrukcije          | 6x12,5 mm   |
| Napomena o korišćenju          | Moguće utiskivanje na okviru i kao dvostruki štiti                      |
| Oblik                          | Izvedba X4  |
| Označavanje                    | od strane korisnika   |
| Površina za natpis             | 4,9 mm x 11,4 mm  |
| Tehnika označavanja            | Štampač firme PHOENIX CONTACT kao npr. THERMOMARK, BLUEMARK ili TOPMARK |
| Element za označavanje         | Označavanje uređaja i mesta<br>Pojedinačna montaža                      |
| Veličina posude                | 240   |
| Napomena o veličini rezervoara | 10 okvira sa po 24 komada   |
| Protivpožarna provera          | UL94 V-0  |
| LABS usklađenost               | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladištenja       | -40 °C...85 °C  |
| Temperatura okruženja          | -40 °C...85 °C  |
| Težina proizvoda               | 0.1 g   |
| Vrsta pričvršćenja             | ručno potiskujući   |
| Boja                           | belo  |
| Napomena o materijalu          | RoHS-usaglašen  |
| Materijal natpisa              | PC  |