


Modul rukovanja DHMZ-DGSL-8- -V1

Broj artikla: 8087191

FESTO



Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	10 ... 80 mm
Prečnik klipa	10 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Pneumatski linearni modul
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski pritisak	1,5 ... 8 bar
Maks. brzina	0,8 m/s
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	40 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47 N
Materijal - napomena	RoHS komfornost