

# Stoper cilindar DFST-80-40-Y4-A-G2

Broj dela: 8089685

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	40 mm
Prečnik klipa	80 mm
Prigušenje	elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane Amortizer, podesiv, napred
Ugradni položaj	vertikalno
Funkcija	Dvosmerno dejstvo vučno
Dizajn	Klipnjača sa preklopnom polugom
Prepoznavanje položaja	Beskontaktni prekidač
Provera položaja preklopne poluge	za induktivne senzore
Zaštita od obrtanja/vodiča	Vodeća šipka
Radni pritisak	2 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	5 °C...60 °C
Dužina prigušivanja	20 mm
Dozvoljena udarna sila na izvučenoj klipnjači	6000 N
Težina proizvoda	6350 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal poklopca	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal točkića	POM