


Manometar PAGN-26-10-P10-RG

Broj dela: 8090378

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Područje prikaza	0 bar...10 bar 0 MPa...1 MPa
Nominalna veličina manometara	26
Dizajn	Mamometar sa cevastom oprugom bez mernog mehanizma
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Radni medij	Inertni gasovi neutralne tečnosti
Radni pritisak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor naizmeničnog opterećenja	0.66
Klasa preciznosti merenja	4
Vrsta zaštite	IP43
Temperatura skladištenja	-5 °C...50 °C
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Priključni položaj	Centrična zadnja strana
Pneumatski priključak	Uložak 10 mm
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	Mesing
Materijal navojnog rukavca	Mesing
Materijal kućišta	PA
Materijal providne ploče	PS
Boja kućišta	crno
Težina proizvoda	15 g
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	bez acetilena bez kiseonika

Karakteristika	Vrednost
Skala	Dupla skala MPa (unutra) bar (spolja)