

# Paralelni komplet EAMM-U-65-T42-60PA-87

Broj dela: 8091225

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	65
Odstojanje od sredine	87 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	3000 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Momenat inercije	41.2 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.22 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	600 g
Kod interfejsa aktuatora	T42
Kod interfejsa motora ln	60PA
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen