


Paralelni komplet EAMM-U-45-V25-40R-63

Broj artikla: 8091655

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	45
Centre-to-centre distance	63 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	3.600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	4,35 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,05 Nm
Prenosivi obrtni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	267 g
Interface code, actuator	V25
Interface code, motor in	40R
Materijal - napomena	RoHS komformnost