


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-T46-70A

Broj dela: 8092674

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|----------------------------|-----------------------|
| Nominalna dužina | 42 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Maks. broj obrtaja | 8000 rpm |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Momenat inercije | 3.2 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni momenat | 10 Nm |
| Težina proizvoda | 574 g |
| Kod interfejsa aktuatora | T46 |
| Kod interfejsa motora ln | 70A |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |