

# Paralelni komplet EAMM-U-65-T42-58AA-87

Broj artikla: 8092909

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrednost               |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina                       | 65                     |
| Centre-to-centre distance      | 87 mm                  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno            |
| Prenosni odnos prenosnika      | 1:1                    |
| Maks. brzina obrtanja          | 3.000 1/min            |
| PWIS conformity                | VDMA24364 zone III     |
| Temperatura ležaja             | -20 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost vazduha     | 0 - 95 %               |
| Mehanička zaštita              | IP40                   |
| Temperatura okoline            | 0 ... 50 °C            |
| Moment inercije                | 41,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,22 Nm                |
| Prenosivi obrtni moment        | 3 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 590 g                  |
| Interface code, actuator       | T42                    |
| Interface code, motor in       | 58AA                   |
| Materijal - napomena           | RoHS komformnost       |