

# Servisna jedinica MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

Broj dela: 8098373

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	4
Serija	MS
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Indikator pritiska	sa manometarom
Radni pritisak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Normalni protok odzračivanja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1400 l/min
Normalni nominalni protok	1500 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije kompatibilno sa esterskim uljem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-5 °C...50 °C
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	470 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja voda sa montažnim držačem sa priborom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen