


# Montažna ploča VABS-B14-180-FF14

Broj artikla: 8099347

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connections rotated 180°
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	255,5 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
Pneumatski priključak 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje