


# Spojnica EAMC-56-58-19-22

Broj artikla: 8099430

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	19 mm
Prečnik 2 prihvata	22 mm
Veličina	56
Nazivna dužina	58 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	283 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost