


Connector VABD-B14-P1-G18

Broj artikla: 8099850

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski pritisak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura medijuma	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Težina proizvoda	26 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	Aluminijumska legura za kovanje