


# Priključak NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Broj artikla: 8104286

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina kontejnera	10
Konstruktivna struktura	Tubing mounted via clamped connection
Oblik	Ravni oblik
Veličina	Diameter 8 mm
Fluid connection	UNF1/4-28
Fluid connection 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 3 mm
Medijum	Tečni mediji Gasoviti mediji
Note on the medium	Observe resistance of materials that come into contact with media
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,75 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 87 psi
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Princip zaptivanja	tvrd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Nazivni moment pritezanja	15 Ncm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	0,45 g
materijali u dodiru sa medijumom	PP
Material of threaded plug	PA ojačan
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Food-safe	See Supplementary material information
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Uputstva za korišćenje	See application note (available on the Support Portal at festo.com)