

Priključak NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

Broj dela: 8104287

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina posude	10
Dizajn	Pričvršćenje creva preko stezne veze
Oblik	ravni oblik
Veličina konstrukcije	ø 8 mm
Fluidna konekcija	UNF1/4-28
Fluidna konekcija 2	za crevo spoljašnjeg Ø 3,2 mm (1/8")
Medij	Tečni mediji Gasovitu mediji
Napomena o mediju	Obratiti pažnju na radne materijale koji dodiruju medije
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar -10.875 psi...87 psi
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Princip zaptivanja	čvrsto
Ugradni položaj	Proizvoljan
Nominalni obrtni momenat pritezanja	15 Ncm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 15 %
Težina proizvoda	0.44 g
Materijali koji dolaze u dodir sa medijem	PP
Materijal navojnog rukavca	PA-ojačan
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Napomena o korišćenju	Vidi napomenu o aplikaciji (dostupna na support portal festo.com)