


Utičnica NECV-C1W3L-P-P13

Broj artikla: 8105012

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 175301-803
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Frekvencija priključivanja	50
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	180° rotatable
Težina proizvoda	11,6 g
Electrical connection 1, design	ugaono
Electrical connection 1, connection type	Utičnica
Electrical connection 1, connection technology	Plug pattern type C to EN 175301-803
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Electrical connection 2, connection technology	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 27,6 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	20,4 ... 27,6 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Priključak uzemljenja	postoji
Navojni spoj kabla	M12x1,25
Prečnik kabla	4 ... 6 mm
Nazivni presek provodnika	≤ 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Note on degree of protection	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Stepen zagađenja	3
Material housing	PC
Boja kućišta	transparentno
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass