


Beskontaktni prekidač SDBF-FBS-1L-PU-K-9-N-LE

Broj artikla: 8106575

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Oblik | za slot u obliku lastinog repa |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |
| Merna veličina | Pozicija |
| Metod merenja | magnetootporno |
| Temperatura okoline | -4 ... 176 °F |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Radni kontakt |
| Vreme uključanja | 4 μs |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Maks. uklopna snaga DC | 4,8 W |
| Pad napona | 1 V |
| Otpornost na kratak spoj | Da |
| Područje pogonskog napona DC | 5 ... 28 V |
| Zaštita od zamene polova | Da |
| Electrical connection 1, connection type | Kabl |
| Electrical connection 1, connection technology | otvoreni kraj |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| Odlazni smer, priključak | 60° |
| Boja izolacije | crno |
| Material cable sheath | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | vijčano pričvršćen uzdužno se može uvući u prorez |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Boja kućišta | transparentno |
| Indikacija stanja | LED |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -20 ... 80 °C |
| Mehanička zaštita | NEMA 6 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |