

# Paralelni komplet EAMM-U-50-D19-40R-78

Broj artikla: 8107034

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	12,1 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,01 Nm
Prenosivi obrtni moment	1 Nm
Težina proizvoda	600 g
Interface code, actuator	D19
Interface code, motor in	40R
Materijal - napomena	RoHS komformnost