

# Skraćenje hoda VAVA-F12-H-H6

Broj dela: 8107369

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost  |
|---|---|
| Dizajn                                    | Ograničavanje otvaranja sa prigušenjem  |
| Zaštita od eksplozije                     | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)                          |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L  |
| Napomena o korišćenju                     | Kod primene sa koso sedišnim ventilom VZXA, SIL odobrenje prestaje da važi za ceo proizvod. |
| Vrsta zaštite                             | IP6X  |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...80 °C  |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C  |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan   |
| Težina proizvoda                          | 249 g   |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen  |
| Radni materijal zaptivki                  | EPDM  |
| Materijal navrtke                         | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Materijal vijaka                          | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Materijal amortizera                      | visoko legirani čelik   |
| Materijal konektora                       | visokolegirani čelik, nerđajući   |