


# Modul elektronike VAVE-P17-TP-5YL1-P

Broj dela: 8109876

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                  | Vrednost  |
|---|---|
| Zaštita od zamene polova                        | za radni napon  |
| Dodatne funkcije                                | Zaštitno spajanje                                     |
| Opseg radnog pritiska DC                        | 12 V...24 V   |
| Ulazni otpor kod ulaza zadate vrednosti         | 10 kOhm   |
| podesivi izlazni napon                          | 0 V...310 V   |
| Potrošnja struje pri 24 V                       | 1.2 W   |
| Maks. izlazna struja                            | 5 mA  |
| Nominalni radni napon DC                        | 12 V...24 V   |
| Napon eksternog ulaza zadate vrednosti          | 0 V...10 V  |
| Dozvola   | RCM oznaka  |
| KC oznaka                                       | KC-EMV  |
| CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)         | prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)         | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK       | 1 - mala izloženost koroziji                          |
| LABS usklađenost                                | VDMA24364-B2-L  |
| Vrsta zaštite                                   | IP40  |
| Temperatura okruženja                           | -10 °C...60 °C  |
| Temperatura skladištenja                        | -40 °C...80 °C  |
| Ugradni položaj                                 | Proizvoljan   |
| Maks. obrtni momenat pritezanja                 | 52,5 Ncm  |
| Radius skretanja, fiksno postavljanje kablova   | 13.5 mm   |
| Radius skretanja, pokretno polaganje kablova    | 45 mm   |
| Težina proizvoda                                | 35 g  |
| Električni priključak 1, funkcija               | Strana uređaja u polju                                |
| Električni priključak 1, konstrukcija           | ugaono  |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica  |
| Električni priključak 1, tehnika priključivanja | Specifično kodirano za Festo                          |
| Električni priključak 1, broj polova/žica       | 3   |
| Električni priključak 1, zauzeti polovi/žile    | 3   |
| Električni priključak 1, vrsta pričvršćenja     | utaknuto  |
| Električni priključak 2, funkcija               | Strana upravljanja                                    |

| Karakteristika                               | Vrednost  |
|--|---|
| Električni priključak 2, vrsta priključka    | Kabl sa utičnicom                                       |
| Električni priključak 2, izlaz kablova       | ravno   |
| Električni priključak 2, broj polova/žila    | 4   |
| Električni priključak 2, zauzeti polovi/žile | 4   |
| Struktura kabla                              | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                |
| Prečnik kabla                                | 4.5 mm  |
| Dužina kabla                                 | 0.5 m   |
| Završeci žica                                | Završetak žice  |
| Priključak zaštitnog voda                    | ne postoji  |
| Vrsta pričvršćenja                           | Direktno pričvršćenje preko prolaznog otvora sa H-šinom |
| Boja kućišta                                 | crno  |
| Napomena o materijalu                        | RoHS-usaglašen  |
| Materijal poklopca                           | PA  |
| Materijal kućišta                            | PA  |
| Materijal plašta kabla                       | PVC   |