


# Aksijalni komplet EAMM-A-S62-80PB

Broj artikla: 8110208

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi obrtni moment	17 Nm
Težina proizvoda	978 g
Interface code, actuator	S62
Interface code, motor in	80PB 80R
Materijal - napomena	RoHS komfornost