

L utični priključak NPQE-L-R38-Q6-P5

Broj artikla: 8112952

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	4 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Presvlaka
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	5
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Cleanroom class	ISO class 4
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	23,96 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 17
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	Mesing niklovan PBT
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel