

# Utični priključak NPQE-DK-M7-Q4-P10

Broj artikla: 8112969

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina  | Mini  |
| Nazivni prečnik                                     | 3 mm  |
| Način zaptivanja na navojnom čepu                   | Zaptivni prsten                                   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                       |
| Oblik   | Ravni oblik                                       |
| Veličina kontejnera                                 | 10  |
| Konstruktivna struktura                             | Push-pull princip                                 |
| Operating pressure for entire temperature range     | -0,095 ... 0,8 MPa                                |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 8 bar                                   |
| Operating pressure for entire temperature range     | -13,775 ... 116 psi                               |
| Pogonski medijum                                    | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja              | Moguć nauljeni pogon                              |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - Low corrosion stress                          |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364 zone III                                |
| Cleanroom class                                     | ISO class 4                                       |
| Temperatura okoline                                 | -5 ... 60 °C                                      |
| Nazivni moment pritezanja                           | 2 Nm  |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja            | ± 5 %   |
| Težina proizvoda                                    | 4,8 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                  | Internal hex A/F 3                                |
| Pneumatski priključak 1                             | Spoljašnji navoj M7                               |
| Pneumatski priključak 2                             | za crevo spoljašnjeg prečnika 4 mm                |
| Boja obruča   | plavo   |
| Materijal - napomena                                | RoHS komfornost                                   |
| Material housing                                    | Mesing niklovan                                   |
| Material of threaded seal                           | NBR<br>visokolegirani čelik, nerđajući            |
| Material release ring                               | POM   |
| Material of tubing seal                             | NBR   |
| Material of tube retaining claw                     | Stainless steel                                   |