

# Push-in fitting NPQE-DK-G18-Q8-P10

Broj dela: 8112973

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                       | Vrednost   |
|--|--|
| Veličina konstrukcije                                | Standard   |
| Nominalna širina                                     | 5 mm   |
| Vrsta zaptivke navojnog rukavca                      | Zaptivni prsten  |
| Ugradni položaj                                      | Proizvoljan  |
| Oblik  | ravni oblik  |
| Veličina posude                                      | 10   |
| Dizajn   | Push-Pull princip  |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega       | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Radni medij  | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]            |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                | Moguć pogon sa podmazivanjem                                       |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK            | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS usklađenost                                     | VDMA24364-Zona III   |
| Klasa za čiste sobe                                  | Klasa 4 prema ISO 14644-1  |
| Temperatura okruženja                                | -5 °C...60 °C  |
| Nominalni obrtni moment pritezanja                   | 7 Nm   |
| Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja | ± 20 %   |
| Težina proizvoda                                     | 11.6 g   |
| Vrsta pričvršćenja                                   | Unutrašnji imbus SW5   |
| Pneumatski priključak 1                              | Spoljašnji navoj G1/8  |
| Pneumatski priključak: 2                             | za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm                                     |
| Boja otpuštajućeg prstena                            | plavo  |
| Napomena o materijalu                                | RoHS-usaglašen   |
| Materijal kućišta                                    | Mesing, niklovani  |
| Materijal navojne zaptivke                           | Aluminijum<br>TPEE   |
| Materijal otpuštajućeg prstena                       | POM  |
| Materijal crevne zaptivke                            | NBR  |
| Materijal steznog segmenta creva                     | nerđajući čelik  |