

Elektromagnetni kalem

VACC-S18-120-K4-7-NM4ME

Broj artikla: 8118175

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Indikacija sklopnog položaja | ne |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri kalema | 48 V DC: 12 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | -15 % / +10 % |
| Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Mesto izdavanja sertifikata | INMETRO DNV 19.0135X |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina | Ex tb IIIC T120°C Db |
| Ex temperatura okoline | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP66 |
| Težina proizvoda | 580 g |
| Električni priključak | Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |