

# Elektromagnetni kalem

## VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

Broj artikla: 8118180

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	230 V AC: 50/60 Hz, power: 3.5 VA 230 V DC: 3.5 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Mesto izdavanja sertifikata	INMETRO DNV 19.0135X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex temperatura okoline	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost