

# Elektromagnetni kalem

## VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

Broj artikla: 8118262

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Osigurač interni	Osigurač
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri kalema	24 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 24 V DC: 12 W
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Eksplozivne zaštite izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Mesto izdavanja sertifikata	GYJ17.1237X
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - gas	Ex e mb IIC T4 Gb
Ex vrsta zaštite od zapaljivanja - prašina	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex temperatura okoline	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS komfornost