


Pilot ventil VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

Broj dela: 8119587

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoreno, monostabilno |
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Ugradna širina | 22 mm |
| Normalni nominalni protok | 50 l/min |
| Pneumatski radni priključak | G1/8 |
| Pogonski napon | 24V DC |
| Radni pritisak | -0.9 bar...8 bar |
| Dizajn | direktno upravljani sedišni ventil |
| Način vraćanja u prethodni položaj | mehaničke opruge |
| Vrsta zaštite | IP65 |
| Nominalna širina | 1.3 mm |
| Funkcija ispuštanja vazduha | sa mogućnošću prigušivanja |
| Princip zaptivanja | meko |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Ručna pomoćna aktivacija | zaustavno |
| Vrsta upravljanja | direktni |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom | interno |
| Smer strujanja | nije reverzibilno |
| Uklopno vreme isklj. | 46 ms |
| Uklopno vreme uklj | 31 ms |
| Trajanje uključivanja | 100% |
| Karakteristične vrednosti za kaleme | 24 V DC: 3,0 W |
| Dozvoljene oscilacije napona | +/- 10 % |
| Radni medij | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura medija | -10 °C...50 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 160 g |

| Karakteristika | Vrednost |
|--------------------------|---|
| Električni priključak | 3-polni Oblik B Priključak prema EN 175301-803 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 3 | M5 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Radni materijal zaptivki | NBR |
| Materijal kućišta | PA |