


Modul rukovanja EHMY-RP-ELGC-80-BS-KF- -

Broj artikla: 8122319

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	200 ... 1.000 mm
Potrebna ravnost ugradnih ploča	0,1 mm/m
Prečnik vretena	16 mm
Uspjon vretena	16 mm/U
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Elektromehanički linearni modul sa vretenom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Maks. ubrzanje	15 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,01 mm
Trajanje uključenosti	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Maks. Ulazna sila Fx	250 N
Konstanta posmaka	16 mm/U
Materijal - napomena	RoHS komformnost