


Modul rukovanja DHMZ-DGST-12- -

Broj artikla: 8122327

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Radni hod | 30 ... 100 mm |
| Prečnik klipa | 12 mm |
| Položaj ugradnje | vertikalno |
| Način funkcionisanja | dvosmerno |
| Konstruktivna struktura | Pneumatski linearni modul |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Operating pressure MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pogonski pritisak | 1 ... 8 bar |
| Operating pressure | 14,5 ... 116 psi |
| Maks. brzina | 0,5 m/s |
| Tačnost ponavljanja | ±0,02 mm |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | 5 ... 45 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 102 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 136 N |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |