


Modul rukovanja DHMZ-DGST-20- -

Broj artikla: 8122329

FESTO



Prikaz primera

Tehnički podaci

Ukupni list podataka - Pojedinačne vrednosti zavise od Vaše konfiguracije.

Svojstvo	Vrednost
Radni hod	30 ... 200 mm
Prečnik klipa	20 mm
Položaj ugradnje	vertikalno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Pneumatski linearni modul
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Maks. brzina	0,5 m/s
Tačnost ponavljanja	±0,02 mm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	5 ... 45 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	317 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	377 N
Materijal - napomena	RoHS komformnost