


Priključna ploča VABS-K2-10B-16-M6-P

Broj artikla: 8122825

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	10
Nazivni prečnik	1,6 mm
Fluid connection	Unutrašnji navoj M6
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Connection direction underneath
Maks. broj ventilskih mesta	1
Smer protoka	nije reverzibilno
Pogonski medijum	Tečni mediji Gasoviti mediji
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Observe resistance of materials that come into contact with media
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura medijuma	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	0,2 Nm
Težina proizvoda	7 g
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	sa prolaznim otvorom
Vrsta pričvršćenja ventila	sa unutrašnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material of connecting plate	PEEK