

Paralelni komplet EAMM-U-60-D32-60P-91

Broj artikla: 8125069

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina | 60 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Mehanička zaštita | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Moment inercije | 26,7 kgmm ² |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,07 Nm |
| Prenosivi obrtni moment | 3 Nm |
| Težina proizvoda | 1.130 g |
| Interface code, actuator | D32B |
| Interface code, motor in | 60P |
| Materijal - napomena | RoHS komformnost |