

Paralelni komplet EAMM-U-87-T46-70A-147

Broj artikla: 8126165

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	87
Centre-to-centre distance	147 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prenosni odnos prenosnika	1:1
Maks. brzina obrtanja	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment inercije	41,2 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,22 Nm
Prenosivi obrtni moment	3 Nm
Težina proizvoda	1.037 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	70A
Materijal - napomena	RoHS komformnost