


# Aksijalni komplet EAMM-A-T46-60RA

Broj artikla: 8126175

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivna dužina	47 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment inercije	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	10 Nm
Težina proizvoda	412 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	60RA
Materijal - napomena	RoHS komformnost