


Komplet adaptera EHAM-MA-L9-120-L2-80

Broj artikla: 8128228

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Veličina | 120 |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Standard design |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 1.170 g |
| Vrsta pričvršćenja | sa prolaznim otvorom i vijkom |
| Interface code, base | L9-120 |
| Interface code, layout | L2-80 |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material adapter plate | Anodised aluminium |
| Material screws | Steel, nickel-plated |
| Material of centring elements | visokolegirani čelik |