

Adapter komplet EHAM-MA-L9-90-L2-80

Broj dela: 8128229

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	90
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	Standardna varijanta
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	1215 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom i vijkom
Kod interfejsa Basis	L9-90
Kod interfejsa - struktura	L2-80
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal adapter ploče	Aluminijum, eloksirani
Materijal vijaka	Čelik, niklovani
Materijal centrirajućih elemenata	visokolegirani čelik