


# Upravljačka ploča DADG-FM-VDE1G18

Broj artikla: 8131546

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Zasnovano na normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. pritezni moment	9 Nm
Težina proizvoda	227 g
Vrsta pričvršćenja	Direct mounting on end cap via thread
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material seals	NBR visokolegirani čelik, nerđajući
Material housing	Anodised aluminium
Material screws	Nickel-plated brass