

Upravljačka ploča DADG-FM-VDE1G14

Broj dela: 8131548

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Na osnovu standarda	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljajčkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja	23 Nm
Težina proizvoda	274.5 g
Vrsta pričvršćenja	Direktno pričvršćenje preko navoja na krajnjem poklopcu
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirani
Materijal vijaka	Mesing, niklovani