


Spojnica EAMD-56-46-24-23X27-U

Broj artikla: 8134726

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|----------------------------|-----------------------|
| Prečnik 1 prihvata | 24 mm |
| Prečnik 2 prihvata | 23 mm |
| Veličina | 56 |
| Nazivna dužina | 46 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina obrtanja | 5.500 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment inercije | 151 kgmm ² |
| Prenosivi obrtni moment | 75 Nm |
| Težina proizvoda | 409 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |