

# Spojnica EAMC-56-58-22-24

Broj dela: 8134826

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	22 mm
Prihvatni prečnik 2	24 mm
Veličina konstrukcije	56
Nominalna dužina	58 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 rpm
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	129 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni momenat	60 Nm
Težina proizvoda	274 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen