

Spojnica EAMC-67-80-40-40-U

Broj artikla: 8134953

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Prečnik 1 prihvata	40 mm
Prečnik 2 prihvata	40 mm
Veličina	67
Nazivna dužina	80 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina obrtanja	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment inercije	326 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	200 Nm
Težina proizvoda	424 g
Materijal - napomena	RoHS komfornost