


Elektromagnetni kalem VACS-C-R3-1RL

Broj artikla: 8135822

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Signal status display	LED
Maks. frekvencija prekidača	5 Hz
Trajanje uključenosti	100 %
Enamelled wire insulation class	H
Nazivna struja privlačenja po elektromagnetnom kalem	108 mA up to 80 ms
Nazivna struja kod smanjivanja struje	15 mA after 80 ms
Parametri kalema	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. dužina voda	30 m
Električni priključak	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	Sa narezanom maticom
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material housing	PA Čelik
Material solenoid coil	Bakar Čelik Termoplast
Material winding	Bakar