

Indikator položaja SASF-S3-B-F-A30

Broj dela: 8140397

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...180 deg
Spojno mesto za pozicioner i pojavu o poziciji odgovara standardu	VDI/VDE 3845 veličina AA 2
Dimenzija Š x D x V	Ø 40 x 43
Otpornost na oscilacije	Provera primene za transport sa stepenom oštine 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udare	Šok provera prema stepenu oštine 2 u skladu sa FN 942017-5 i EN 60068-2-27
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	26 g
Vrsta pričvršćenja	prema VDI/VDE 3845
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal distantnog elementa	PP
Materijal kućišta	PP visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal vijaka	visokolegirani čelik, nerđajući